



Sada sťahovákov pre 2 hĺbky upínania s rýchlym prestavením



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880505
GTIN	4021176967399
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

So **štíhlymi ramenami sťahováka** pre úzke priestory a ručnými kľučkami na **rýchle uvoľnenie a posunutie ramien** sťahováka bez použitia náradia.

Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.

Obsah:

Po 1 dvoj- a trojramennom traverze a po 3 ramenách sťahováku s rôznymi hĺbkami upnutia a s rýchlym prestavením s vrúbkovaním kompletne v PP kufri (275 × 230 × 83 mm) s penovou vložkou.

Technický opis

Rozsah upnutia	90 mm
Hĺbka upnutia do	100 / 200 mm
Druh produktu	Dvojramenný sťahovák

