



Stranové štiepacie kliešte na elektroniku, okrúhla hlava, FW, Celková dĺžka: 115mm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	726429 115
GTIN	4003773018568
Trieda položky	73F

Popis

Prevedenie:

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Stabilný, prestrčný klb v vôľou. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie.

Rukoväti s plastovým poťahom.

Použitie:

Na jemné rezanie, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

Norma:

DIN ISO 9654

Materiál:

Ložisková oceľ, rezné hrany indukčne kalené.

Technický opis

Šírka hlavy	11 mm
Dĺžka britov	14 mm
Výkon v strihu stredne tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 1,2 mm
Výkon v strihu tvrdého drôtu do Ø	0,3 - 0,6 mm
Celková dĺžka	15 mm
Výkon v strihu medeného drôtu do Ø	0,3 - 1,6 mm

Zábrus	jemná fazetka
Materiál	Ložisková oceľ
Forma hlavy	oblé
Norma	DIN ISO 9654
Rukoväť	s plastovým poťahom
Výrobný postup	Indukčne kalené rezné hrany (cca 62 HRC)
Povrch	zrkadlovo leštené
Atribút Názov produktu	FW
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	rezacie kliešte