



Trojramenný sťahovák s prednastaviteľným rozsahom upínania, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880950 1
GTIN	4021176006616
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Výkonné sťahováky s vysokou upínacou silou a vynikajúcim upínacím účinkom. Symetricky upínacie ramená sa ľahko nastavujú na požadovaný rozsah upínania pomocou nastavovacieho kľúča. Diel, ktorý sa má stiahnuť, je **pevne** upnutý silou a **nie je možné, aby ramená chápadla vyskočili** alebo sa vychýlili.

Iba na vonkajšie sťahovanie.

Použitie:

Na sťahovanie obzvlášť pevne sediacych guľôčkových ložísk, ozubených kolies, remenic a podobných dielov.

Technický opis

Výkon	8 t
Rozsah upínania zvonka	20 - 100 mm
Hĺbka upnutia do	100 mm
Vonkajší šesťhran	17 mm

Maximálny ťahovací moment	180 Nm
Počet háčikov	3
Hmotnosť	1,24 kg
Druh produktu	Trojramenný ťahovák