

**Ploché kliešte na elektroniku, Celková dĺžka: 115mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	727189 115
GTIN	4003773016694
Trieda položky	73F

**Popis****Prevedenie:**

Politúra zrkadla, vďaka čomu nedochádza k poruchám v spínacom obvode v dôsledku odlupujúcich sa pochrómovaných častí. Prestrčený presný kĺb. Dvojité polia bez odierania pre jemné a rovnomerné otváranie. Úchopné plochy vybrúsené dohladka. Hrany so starostlivým odhrotovaním.

Rukoväti s plastovým poťahom.

**Použitie:**

Na jemné montážne práce, napr. v elektronike a jemnej mechanike.

**Norma:**

DIN ISO 9655

**Materiál:**

Ložisková oceľ, kalená v oleji.

**Upozornenie:**

Iné vyhotovenia k dispozícii na vyžiadanie.

**Technický opis**

Celková dĺžka	115 mm
Dĺžka čelustí	22,5 mm
Prevedenie čelustí	vnútorná strana vybrúsená dohladka
Šírka hlavy	9,5 mm
Otvorený tvar	ploché, rovné

Norma	DIN ISO 9655
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Ložisková oceľ
Povrch	zrkadlovo leštené
s otváracou pružinou	áno
Druh produktu	Ploché kliešte