



Sebestredný trojramenný sťahovák, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881010 1
GTIN	4021176016448
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

Hĺbka upnutia do	100 mm
Rozsah upínania zvonka	12 - 100 mm
Výkon	4 t
Vonkajší šesťhran	13 mm
Maximálny ťahovací moment	50 Nm
Počet háčikov	3
Hmotnosť	0,665 kg
samocentrujúce	áno

Druh produktu

Trojramenný stahovák