



Trojramenný sťahovák s prednastaviteľným rozsahom upínania, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880950 2
GTIN	4021176006791
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Výkonné sťahováky s vysokou upínacou silou a vynikajúcim upínacím účinkom. Symetricky upínacie ramená sa ľahko nastavujú na požadovaný rozsah upínania pomocou nastavovacieho kľúča. Diel, ktorý sa má stiahnuť, je **pevne** upnutý silou a **nie je možné, aby ramená chápadla vyskočili** alebo sa vychýlili.

Iba na vonkajšie sťahovanie.

Použitie:

Na sťahovanie obzvlášť pevne sediacych guľôčkových ložísk, ozubených kolies, remenic a podobných dielov.

Technický opis

Rozsah upínania zvonka	35 - 150 mm
Hĺbka upnutia do	125 mm
Výkon	9 t
Maximálny ťahovací moment	190 Nm

Počet háčikov	3
Vonkajší šesťhran	19 mm
Hmotnosť	1,72 kg
Druh produktu	Trojramenný ťahovák