

Garant**Tanierová kefa z karbidu kremičitého (SiC), Ø 63 mm, Zrnitosť: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	575008 80
GTIN	4045197977717
Trieda položky	51P

Popis**Prevedenie:**

Nylonové štetiny s veľmi vysokým **podielom zrna karbidu kremíka** na univerzálne použitie. Okružné kefy s **veľmi hustým osadením brúsnych štetín (plné osadenie)** pevne zaliatych v plastovom tanieri. **Vysoká stabilita tvaru** vďaka viacnásobne vzájomne vystuženým štetinám. Veľmi dlhá životnosť.

Osadenie v tvare kužela, na ťažko dostupné miesta. Vyššia flexibilita.

S pozdĺžnou drážkou na upnutie na upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6357) a kombinované upínacie trne pre frézovacie hlavy (DIN 6358).

Výhoda:

- **Dodatočné obrábanie obrobkov bezprostredne po procese trieskového obrábania.**
- **Reprodukateľné výsledky vďaka kontinuálne uvoľňovanému brúsnemu zrnú.**
- **Procesná spoľahlivosť vďaka vysokej tvarovej stabilite a presnosti.**
- **Rýchla a bezpečná montáž bez ďalšieho príslušenstva.**
- **Veľmi vysoká presnosť otáčania bez radiálneho hádzania.**

Použitie:

Na **obrábacích centrách CNC** a pri **použití robotov**, najmä pri **mokrom brúsení** s chladiacim mazacím prostriedkom. Na obrábanie plochých súčiastok: presné **odhľovanie, zaobľovanie hrán, jemné obrábanie** po frézovaní, **finálna povrchová úprava** napr. tesniacich a kontaktných plôch.

Upozornenie:

Špeciálne vyhotovenia je možné dodať na požiadanie.

Technický opis

Hrúbka štetín	1,2 mm
Stupeň jemnosti	hrubý
Zrornosť	80
Posuv	800 - 3000 mm/min
Dodanie	0,3 (jemné) – 1,5 (hrubé) mm
Atribút Názov produktu	Ø 63 mm
Ø kefy D ₁	63 mm
Ø taniera D ₂	58 mm
Brusivo	Karbid kremíka (SiC)
Skratka pre brusivo	SiC
Ø pracovnej plochy	63 mm
Ø otvoru d ₁	16 s drážkou mm
Dĺžka orezania H ₁	30 mm
odporúčané otáčky	1500 - 2500 min ⁻¹
maximálne otáčky	4500 min ⁻¹
Druh produktu	Tanierová kefa

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	podmienene vhodný		
Oceľ < 55 HRC	podmienene vhodný		
Oceľ < 60 HRC	podmienene vhodný		
INOX	podmienene vhodný		

Ti	podmienenene vhodný
GG(G)	podmienenene vhodný
CuZn	vhodný
Uni	vhodný
mokrú maximum	vhodný
suché	podmienenene vhodný

Príslušenstvo

Uťahovacia skrutkas vnútorným chladením pre Ø tŕňa 16

575096 16