



## Dvojamenný sťahovák s rýchlym prestavením, Typ: 3



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 880400 3      |
| GTIN             | 4021176645198 |
| Trieda položky   | 83U           |

### Popis

#### Prevedenie:

S ručným kolieskom na **rýchle uvoľnenie** a **posunutie** ramien sťahováka bez použitia náradia.

#### Použitie:

Univerzálne použiteľné na sťahovanie ložísk, ozubených kolies atď. **Môže sa používať ako vonkajší a vnútorný sťahovák.**

### Technický opis

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Výkon                     | 8,5 t        |
| Rozsah upínania zvonka    | 65 - 250 mm  |
| Rozsah upínania vnútri    | 180 - 340 mm |
| Hĺbka upnutia do          | 200 mm       |
| Počet háčikov             | 2            |
| Vonkajší šesťhran         | 27 mm        |
| Maximálny ťahovací moment | 300 Nm       |

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| Hmotnost      | 7,05 kg              |
| Druh produktu | Dvojramenný stahovák |