

HOLEX**Kompaktný odihlovací kotúč (SiC), Kotúč-Ø×Šírka×ØOtvoru: 175X25X32mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	568733 175X25X32
GTIN	4045197977458
Trieda položky	52M

Popis

Prevedenie:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče vytvárajú **reprodukovateľný finiš**, lebo na povrchu je vždy čerstvé brúsne zrno. **Nedochádza k zmene geometrie obrobku, po brúsení sa nevytvárajú ryhy, dlhá životnosť.**

Použitie:

Na **stojanových brúskach** alebo ručných brúskach s upínacím trňom č. 556380 veľ. 1–2 a redukčnou prírubou č. 568782. Vhodný orovnávač brúsnych kotúčov č. 568785.

Odihlovací kotúč zo stáčaného vlákňitého rúna. **Na odstránenie väčších ostrapkov** na lisovaných dieloch, na **zaobľovanie** vydutých prechodov a hrán bez sekundárneho vytvárania ostrapkov.

Technický opis

Skratka pre brúsivo	SiC
Stupeň jemnosti	jemná
Ø kotúčov	175 mm
Stupeň tvrdosti	extra tvrdý

Šírka	25 mm
Brusivo	karbid kremíka (SiC)
Ø otvora	32 mm
Prevedenie	9S fine
Druh produktu	Kompaktný kotúč

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu mg	vhodný		
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Drevo	podmienene vhodný		
Nátery	vhodný		
Uni	vhodný		
suché	vhodný		