



## Sebestredný trojramenný sťahovák, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881010 2
GTIN	4021176016516
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

### Technický opis

Výkon	6 t
Rozsah upínania zvonka	18 - 120 mm
Hĺbka upnutia do	120 mm
Počet háčikov	3
Maximálny ťahovací moment	120 Nm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Hmotnosť	1,124 kg
samocentrujúce	áno

Druh produktu

Trojramenný stahovák