



Hydraulický lis, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881800 3
GTIN	4021176924408
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Ocelové teleso s hydraulickým mechanizmom a automatickým zasúvaním. Jednoduchá manipulácia: Lis sa vloží medzi vreteno sťahováka a hriadel'. Upnite lis s vretenom sťahováka a utiahnite vreteno lisu (hydraulika začne fungovať). Keď zdvih nie je dostatočný, proces sa opakuje – po uvoľnení vretena lisu.

Použitie:

Na zvýšenie tlakovej kapacity mechanických sťahovákov od veľkosti 3. Vďaka tomu sa dajú ľahko stiahnuť aj veľmi zaseknuté časti.

Technický opis

maximálna prípustná ťahovacia sila	300 kN
Zdvih	7 mm
Stavebná výška	113 mm
maximálny prípustný krútiaci moment	40 Nm
Ø telesa	80 mm
Ø zdvíhacieho valca	39,5 mm
Druh produktu	Hydraulický lis

