



## Vnútorý / vonkajší sťahovák, Typ: 1



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880850 1
GTIN	3148519884579
Trieda položky	83H

### Popis

#### Prevedenie:

S dvoma súpravami obojstranných sťahovákov na **vnútorné a vonkajšie sťahovanie** s možnosťou použitia 2 alebo 3 sťahovákov.

- **Bezpečne:** Úplná aretácia ramien sťahováka pomocou skrutky s ryhovanou hlavou.
- **Prakticky:** Ramená sťahováka sa dajú pridať alebo odobrať a dajú sa ľahko premiestniť.
- **Automaticky:** Samoupínacie a samocentrujúce.
- **Hlava vretena:** S bezpečnostným kolíkom, ktorý obmedzuje silu a ktorý sa zlomí v prípade preťaženia.

#### Rozsah balenia:

Základné teleso s vretenom a po 3 vonkajších a vnútorných sťahovacích ramenách.

### Technický opis

Rozsah upínania zvonka	7 - 140 mm
Rozsah upínania vnútri	23 - 130 mm
Hĺbka upnutia do	140 mm
Druh produktu	Trojramenný sťahovák

