



Sebestredný trojramenný sťahovák, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 881010 3 |
| GTIN | 4021176016691 |
| Trieda položky | 83U |

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

| | |
|---------------------------|-------------|
| Výkon | 8 t |
| Rozsah upínania zvonka | 23 - 160 mm |
| Hĺbka upnutia do | 160 mm |
| Počet háčikov | 3 |
| Vonkajší šesťhran | 19 mm |
| Maximálny ťahovací moment | 180 Nm |
| Hmotnosť | 2,45 kg |
| samocentrujúce | áno |

Druh produktu

Trojramenný sťahovák