



Vnútorý / vonkajší sťahovák, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 880850 2 |
| GTIN | 3148519884357 |
| Trieda položky | 83H |

Popis

Prevedenie:

S dvoma súpravami obojstranných sťahovákov na **vnútorné a vonkajšie sťahovanie** s možnosťou použitia 2 alebo 3 sťahovákov.

- **Bezpečne: Úplná aretácia ramien sťahováka pomocou skrutky s ryhovanou hlavou.**
- **Prakticky: Ramená sťahováka sa dajú pridať alebo odobrať a dajú sa ľahko premiestniť.**
- **Automaticky: Samoupínacie a samocentrujúce.**
- **Hlava vretena: S bezpečnostným kolíkom, ktorý obmedzuje silu a ktorý sa zlomí v prípade preťaženia.**

Rozsah balenia:

Základné teleso s vretenom a po 3 vonkajších a vnútorných sťahovacích ramenách.

Technický opis

| | |
|------------------------|----------------------|
| Hĺbka upnutia do | 190 mm |
| Rozsah upínania zvonka | 10 - 180 mm |
| Rozsah upínania vnútri | 50 - 170 mm |
| Druh produktu | Trojramenný sťahovák |

