



Súprava vyťahovákov kolíkov



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	882000
GTIN	4021176924569
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Robustný vyťahovač (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovaným klzným kladivom.

Použitie:

Na sťahovanie a vyťahovanie dielov s vnútorným závitom (kužeľové alebo kolíkové čapy) alebo guľôčkových ložísk. V spojení so zodpovedajúcim adaptérom alebo vnútorným vyťahovačom sa vyťahovaná časť odtrhne silnými údermi závesného kladiva.

Rozsah balenia:

Vyťahovače kolíkov a guľôčkových ložísk v plastovom kufříku (275 × 230 × 80 mm) s 6 závitovými vložkami (M3 – M10), 3 spojovacími adaptérami pre vnútorné vyťahovače č. 882600. Pre M12 sa používa posuvná tyč bez závitovej vložky. Ako vložky sa môžu použiť závitové kolíky DIN 913.

Technický opis

Rázová hmotnosť	0,9 kg
Adaptér pre vnútorný sťahovák	M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Rázová dráha	230 mm
vhodné pre závit	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12

Druh produktu

Vyťahovač kolíkov

Príslušenstvo

Adaptér so závitovou vložkou Typ M5	882001 M5
Adaptér so závitovou vložkou Typ M4	882001 M4
Adaptér – úpinka Typ M7XM12	882002 M7XM12
Adaptér so závitovou vložkou Typ M8	882001 M8
Adaptér so závitovou vložkou Typ M3	882001 M3
Adaptér so závitovou vložkou Typ M10	882001 M10
Adaptér – úpinka Typ 15-16GXM12	882002 15-16GXM12
Adaptér – úpinka Typ M10XM12	882002 M10XM12
Adaptér so závitovou vložkou Typ M6	882001 M6