



## Trojramenný sťahovák s prednastaviteľným rozsahom upínania, Typ: 4



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880960 4
GTIN	4021176850509
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

Výkonné sťahováky s vysokou upínacou silou a vynikajúcim upínacím účinkom. Symetricky upínacie ramená sa ľahko nastavujú na požadovaný rozsah upínania pomocou nastavovacieho kľúča. Diel, ktorý sa má stiahnuť, je **pevne** upnutý silou a **nie je možné, aby ramená chápadla vyskočili** alebo sa vychýlili.

Na vonkajšie a vnútorné sťahovanie.

#### Použitie:

Na sťahovanie obzvlášť pevne sediacych guľôčkových ložísk, ozubených kolies, remenic a podobných dielov.

### Technický opis

Hĺbka upnutia do	225 mm
Hĺbka upnutia	50 mm
Výkon	10 t
Rozsah upínania zvonka	20 - 250 mm

Rozsah upínania vnútri	225 - 325 mm
Vonkajší šesťhran	27 mm
Počet háčikov	3
Maximálny ťahovací moment	300 Nm
Hmotnosť	11,99 kg
Druh produktu	Trojramenný sťahovák