



Dvojamenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami, Typ: 1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880450 1
GTIN	4021176756221
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Technický opis

Výkon	2,5 t
Rozsah upínania vnútri	70 - 140 mm
Hĺbka upnutia do	100 mm
Rozsah upínania zvonka	30 - 90 mm
Počet háčikov	2
Maximálny ťahovací moment	35 Nm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Hmotnosť	1,27 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák