



Sebestredný trojramenný sťahovák, Typ: 4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	881010 4
GTIN	4021176016776
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Veľmi praktický dizajn s **nastavením rozpätia kĺbov**. Keď sa spustí prítlak vretena, ramená sťahováka uchopia sťahovaný diel automaticky narastajúcou silou. Ramená sťahováka sú vyrobené z kvalitnej nástrojovej ocele.

Technický opis

Hĺbka upnutia do	200 mm
Rozsah upínania zvonka	23 - 250 mm
Výkon	9,5 t
Počet háčikov	3
Vonkajší šesťhran	24 mm
Maximálny ťahovací moment	200 Nm
Hmotnosť	4,18 kg
samocentrujúce	áno

Druh produktu

Trojramenný stahovák