



Dvojamenný sťahovák, Typ: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880930 10
GTIN	4021176923784
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na vonkajšie a vnútorné sťahovanie**), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.

Technický opis

Hĺbka upnutia do	100 mm
Výkon	2 t
Rozsah upínania vnútri	55 - 105 mm
Rozsah upínania zvonka	120 mm
Počet háčikov	2
Vonkajší šesťhran	17 mm

Hmotnost	1,255 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák