



Dvojamenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami, Typ: 10



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880450 10
GTIN	4021176756306
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Technický opis

Rozsah upínania vnútri	70 - 180 mm
Výkon	2,5 t
Hĺbka upnutia do	100 mm
Rozsah upínania zvonka	30 - 120 mm
Vonkajší šesťhran	17 mm
Maximálny ťahovací moment	35 Nm
Počet háčikov	2
Hmotnosť	1,42 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák