



## Dvojramenný sťahovák, Typ: 2



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880930 2
GTIN	4021176923791
Trieda položky	83U

### Popis

#### Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na vonkajšie a vnútorné sťahovanie**), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

#### Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.

### Technický opis

Hĺbka upnutia do	150 mm
Výkon	5 t
Rozsah upínania zvonka	160 mm
Rozsah upínania vnútri	80 - 170 mm
Vonkajší šesťhran	19 mm
Počet háčikov	2

Hmotnost	2,46 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák