



Dvojamenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami, Typ: 2



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880450 2
GTIN	4021176756481
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Technický opis

Hĺbka upnutia do	150 mm
Rozsah upínania zvonka	40 - 160 mm
Výkon	5 t
Rozsah upínania vnútri	100 - 220 mm
Počet háčikov	2
Maximálny ťahovací moment	120 Nm
Vonkajší šesťhran	22 mm
Hmotnosť	3,04 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák