



Dvojramenný sťahovák, Typ: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 880930 20 |
| GTIN | 4021176923807 |
| Trieda položky | 83U |

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na vonkajšie a vnútorné sťahovanie**), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.

Technický opis

| | |
|------------------------|-------------|
| Rozsah upínania vnútri | 90 - 215 mm |
| Rozsah upínania zvonka | 200 mm |
| Výkon | 4 t |
| Hĺbka upnutia do | 175 mm |
| Vonkajší šesťhran | 19 mm |
| Počet háčikov | 2 |

| | |
|---------------|----------------------|
| Hmotnost | 2,645 kg |
| Druh produktu | Dvojramenný sťahovák |