



Dvojamenný sťahovák s rýchlonastavením, úzkymi ramenami, Typ: 20



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880450 20
GTIN	4021176756559
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S extrémne úzkymi ramenami sťahováka.

Použitie:

Ideálne sa hodí do úzkych medzier a zle prístupných inštalačných priestorov.

Technický opis

Rozsah upínania vnútri	100 - 260 mm
Výkon	5 t
Hĺbka upnutia do	150 mm
Rozsah upínania zvonka	40 - 200 mm
Počet háčikov	2
Maximálny ťahovací moment	120 Nm
Vonkajší šesťhran	22 mm
Hmotnosť	3,3 kg

Druh produktu

Dvojramenný stahovák