



Dvojamenný sťahovák, Typ: 3



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	880930 3
GTIN	4021176923814
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

S obojstrannými ramenami sťahováka (**na vonkajšie a vnútorné sťahovanie**), silnou traverzou a výkonným vretenom. Požadovaná šírka upnutia sa nastavuje jednoduchým pohybom ramien sťahováka.

Použitie:

Sťahovák na ozubené kolesá, ložiská, podložky atď., ktorý sa dá rýchlo nastaviť na príslušné rozpätie.

Technický opis

Rozsah upínania vnútri	95 - 265 mm
Výkon	6 t
Hĺbka upnutia do	200 mm
Rozsah upínania zvonka	250 mm
Vonkajší šesťhran	22 mm
Počet háčikov	2

Hmotnost	4,88 kg
Druh produktu	Dvojramenný stahovák