

Honeywell**Pár rukavíc Polytril™, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094370 8
GTIN	3603835500041
Trieda položky	09A

Popis**Prevedenie:**

Polytril™. Rukavica s nitrilovou vrstvou na manipuláciu s malými dielmi v masťnom, vlhkom a špinavom prostredí.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Lícovanie	velmi dobré
Žiaruvzdorná ochrana	nie je k dispozícii
Dýchacia aktivita	dobré
Veľkosť rukavíc	8
Bez DMF	nie
Prilnavosť na mokrom povrchu	dobré

Označenie výrobcu	Polytril
Materiál povrchovej úpravy	Nitril
Pocit na dotyk	dobré
Prilnavosť na mastnom povrchu	velmi dobré
Séria	Polytril™
Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Obsah	10
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	šetrné k pokožke alergikov
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Polyamid
Povrchová úprava	Nitril
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	220 - 260 mm
Farba	biela / sivá
Hmotnosť	36-50 g
Technológia štrikovania	13G
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	1
Druh produktu	Viacúčelové rukavice