



## Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 200cNm



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659912 200
GTIN	7610733276233
Trieda položky	63D

### Popis

#### Prevedenie:

**Rukoväť** s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie krútiaceho momentu **bez náradia** ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (**digitálny displej na konci rukoväti**). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). **Merné jednotky:** Nm, lbfft. Na **upínanie výmenných čepeľí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

#### Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

#### Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

#### Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

### Technický opis

Rozsah krútiaceho momentu	0,4 - 2 Nm
Rozsah krútiaceho momentu	40 - 200 cNm
Maximálny ťahovací moment	200 cNm

Ukazovateľ	digitálna
vhodné výmenné čepele	6 mm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Rozlíšenie	2 cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Hmotnosť	97 g
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Celková dĺžka L	126 mm
Spätná väzba	s vypínaním
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Označenie výrobcu	DigiTorque V2
Druh produktu	Momentový skrutkovač

## Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

