



Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 500cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659912 500
GTIN	7610733288915
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie krútiaceho momentu **bez náradia** ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (**digitálny displej na konci rukoväti**). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). **Merné jednotky:** Nm, lbfft. Na **upínanie výmenných čepeľí 6 mm** (č. 659920 – 659928).

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
vhodné výmenné čepele	6 mm
Rozsah krútiaceho momentu	100 - 500 cNm

Ukazovateľ	digitálna
Maximálny ťahovací moment	500 cNm
Rozlíšenie	5 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 5 Nm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbfft
Spätná väzba	s vypínaním
Norma	DIN EN ISO 6789
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Celková dĺžka L	126 mm
Merací proces	Krútiaci moment
Hmotnosť	101 g
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Kalibrácia	O1
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Označenie výrobcu	DigiTorque V2
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20

