



Momentový skrutkovač s digitálnym displejom, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 50cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659912 50
GTIN	7610733276226
Trieda položky	63D

Popis

Prevedenie:

Rukoväť s elastomérovou povrchovou úpravou, ktorá je šetrná k pokožke, uľahčuje prenos požadovaného krútiaceho momentu aj s **mokrými alebo mastnými rukami**. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne spustí a je okamžite znova pripravený na použitie. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu).

Nastavenie krútiaceho momentu **bez náradia** ťahaním a otáčaním krytky. Nastavená hodnota krútiaceho momentu sa zobrazuje v zobrazovacom okienku (**digitálny displej na konci rukoväti**). Vstavaná elektronika s rozhraním NFC. Vymeniteľná batéria pre zákazníka (gombíkový akumulátor CR 1/3 N; 3V). **Merné jednotky:** Nm, lbfft. Na **upínanie výmenných čepelí** (č. 669605 – 669608).

Použitie:

Na kontrolované skrutkovanie pri špecifikovanom krútiacom momente.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Technický opis

Rozlíšenie	1 cNm
Maximálny ťahovací moment	50 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %

Rozsah krútiaceho momentu	10 - 50 cNm
Ukazovateľ	digitálna
Rozsah krútiaceho momentu	0,1 - 0,5 Nm
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nastaviteľné
Nastavenie hodnoty spúšťania	digitálny, nastaviteľný
Spätná väzba	s vypínaním
Hmotnosť	56 g
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Odčítanie s možnosťou prepínania	lbf·in
Celková dĺžka L	107 mm
Norma	DIN EN ISO 6789
Merací proces	Krútiaci moment
Kalibrácia	O1
Smer vŕahovania	uťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Signalizácia spustenia	akustická
Signalizácia spustenia	haptická
Meracia technika	mechanický
Označenie výrobcu	DigiTorque V2
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia Momentový skrutkovač Maximálny uťahovací moment 0,04-20

020200 0,04-20