


**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0810/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260032 0810/06
GTIN	4045197979001
Trieda položky	21T

## Technický opis

Veľkosť doštičiek	6 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Držiak ISO-kód	A0810J SCLCR/L06
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	11 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	8 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500