


Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0608/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 260032 0608/06 |
| GTIN | 4045197978790 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|--------------------------------|
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. |
| Šírka hrdla L ₄ | 6 mm |
| Výška upínania L ₂ | 7 mm |
| Veľkosť doštičiek | 6 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 8 mm |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 21,5 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 4,2 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Držiak ISO-kód | A0608H SCLCR/L06 |
| Ø stopky D _s | 8 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | pravé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500