


Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260032 1216/06
GTIN	4045197979025
Trieda položky	21T

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Uhol nastavenia κ	95 Stupeň
Veľkosť doštičiek	6 mm
Držiak ISO-kód	A1216M SCLCR/L06
Výška upínania L_2	15 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Šírka hrdla L_4	12 mm
Odsadenie stredu L_3	8,9 mm
Dĺžka hlavy L_1	42 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500