

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/06mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 1216/06
GTIN	4045197979063
Trieda položky	21T

## Technický opis

Dĺžka hlavy $L_1$	42 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	16 mm
Šírka hrdla $L_4$	12 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Držiak ISO-kód	A1216M SCLCR/L06
Veľkosť doštičiek	6 mm
Uhol nastavenia $k$	95 Stupeň
Odsadenie stredu $L_3$	8,9 mm
Výška upínania $L_2$	15 mm
Celková dĺžka $L$	150 mm
Ø stopky $D_s$	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

---

**Príslušenstvo**

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie  
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500