

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 260033 1012/06 |
| GTIN | 4045197979056 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|---|--------------------------------|
| Minimálny priemer predvrtania D_{min} | 13 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | CC.. 0602.. |
| Celková dĺžka L | 125 mm |
| Odsadenie stredu L_3 | 6,9 mm |
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 |
| Dĺžka hlavy L_1 | 32,5 mm |
| Veľkosť doštičiek | 6 mm |
| Uhol nastavenia k | 95 Stupeň |
| Výška upínania L_2 | 11 mm |
| Šírka hrdla L_4 | 10 mm |
| Držiak ISO-kód | A1012K SCLCR/L06 |
| Ø stopky D_s | 12 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3xD |
| Vnútorané chladenie | áno |
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500