

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0608/06mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260033 0608/06
GTIN	4045197979032
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	4,2 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Dĺžka hlavy L ₁	21,5 mm
Veľkosť doštičiek	6 mm
Výška upínania L ₂	7 mm
Držiak ISO-kód	A0608H SCLCR/L06
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	8 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 0602..
Šírka hrdla L ₄	6 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Ø stopky D _s	8 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné

Druh produktu

Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie
vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500

659957 500