

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0810/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260343 0810/07
GTIN	4045197979100
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	22,5 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A0810H SDUCR/L07
Šírka hrdla L ₄	7 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Odsadenie stredu L ₃	6,5 mm
Celková dĺžka L	100 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Úžitková hĺbka T	4,4 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500