

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 0810/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 0810/07
GTIN	4045197979070
Trieda položky	21T

## Technický opis

Celková dĺžka L	100 mm
Výška upínania L <sub>2</sub>	9 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	22,5 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	12,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	7 mm
Uhol nastavenia k vhodná otočná rezná platnička	93 Stupeň DC.. 0702..
Držiak ISO-kód	A0810H SDUCR/L07
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	6,5 mm
Úžitková hĺbka T	4,4 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	10 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500