

**Garant****Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/07mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260342 1012/07
GTIN	4045197979087
Trieda položky	21T

## Technický opis

Držiak ISO-kód	A1012K SDUCR/L07
Šírka hrdla L <sub>4</sub>	9 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	27,5 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	15,5 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Výška upínania L <sub>2</sub>	11 mm
Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	9 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Úžitková hĺbka T	5,9 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	12 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500