

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1012/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 260343 1012/07 |
| GTIN | 4045197979117 |
| Trieda položky | 21T |

Technický opis

| | |
|--|------------------|
| Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky | 269028 7 |
| vhodná otočná rezná platnička | DC.. 0702.. |
| Šírka hrdla L ₄ | 9 mm |
| Držiak ISO-kód | A1012K SDUCR/L07 |
| Minimálny priemer predvrtania D _{min} | 15,5 mm |
| Uhol nastavenia k | 93 Stupeň |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 27,5 mm |
| Veľkosť doštičiek | 7 mm |
| Celková dĺžka L | 125 mm |
| Výška upínania L ₂ | 11 mm |
| Odsadenie stredu L ₃ | 9 mm |
| Úžitková hĺbka T | 5,9 mm |
| Ø stopky D _s | 12 mm |
| Norma | Výrobná norma |
| Druh použitia | ľavé |
| Vnútoraná hrúbka zatočenia do | 3×D |
| Vnútorané chladenie | áno |

| | |
|---------------|--------------------------------|
| Použitie | pozdĺžne sústruženie, vnútorné |
| Druh produktu | Vyvrtavacia tyč |

Príslušenstvo

| | |
|--|------------|
| Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500 | 659957 500 |