

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 1216/07mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260343 1216/07
GTIN	4045197979124
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Šírka hrdla L ₄	12 mm
Držiak ISO-kód	A1216M SDUCR/L07
Dĺžka hlavy L ₁	40,5 mm
Celková dĺžka L	150 mm
Veľkosť doštičiek	7 mm
Odsadenie stredu L ₃	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Úžitková hĺbka T	4,9 mm
Ø stopky D _s	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500