



Momentový skrutkovač bez stupnice, ESD, Maximálny uťahovací moment: 120cNm



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659954 120
GTIN	4013288179487
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Rukoväť **Kraftform**na bezproblémový prenos požadovaných krútiacich momentov. S **rýchlopínacím držiakom Rapidaptor**pre 1/4 palcové bity so stopkou C 6,3 **und** E 6,3. Nastavenie krútiaceho momentu pomocou skúšačky krútiaceho momentu (č. 654300 – 654460) a šesťhranného nástrčného kľúča SW7 (alebo SW10 pre veľkosť 600). **Skrutkovače sú z výroby prednastavené na najčastejšie požadovanú hodnotu krútiaceho momentu.**

Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, **kompatibilné s ESD.**

Funkcia:

Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počutelne aj viditeľne uvoľní. Moment pri uvoľňovaní nie je obmedzený.

Norma:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Upozornenie:

Zaručená presnosť merania krútiaceho momentu sa vyskytuje iba v rozsahu kalibrovaného krútiaceho momentu podľa DIN EN ISO 6789.

Voľnobežná spojovacia stopka Rapidaptor je dostupná v našom e-shope (č. 675035 veľ. 6,3F).

Technický opis

nastavený uťahovací moment	0,3 Nm
1 otočenie (360°) zodpovedá	10 cNm
Presnosť merania krútiaci moment	±6 %
Rozsah krútiaceho momentu	30 - 120 cNm

Maximálny ťahovací moment	120 cNm
Rozsah krútiaceho momentu	0,3 - 1,2 Nm
Uchytenie bitu	D 6,3
Uchytenie bitu	F 6,3
Forma pripojenia	1/4-palcový bitový upínač
Celková dĺžka L	155 mm
Prestavitelnosť hodnoty spúšťania	prednastavený
Princíp spúšťania	mechanické spustenie krátkej dráhy
Merací proces	Krútiaci moment
Norma	DIN EN ISO 6789
Odčítanie s možnosťou prepínania	cNm
Nastavenie hodnoty spúšťania	bez nastavovacej stupnice (potrebná skúšačka)
Spätná väzba	s vypínaním
Hmotnosť	122 g
Kalibrácia	O6
Smer vťahovania	ťahovanie doprava
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Údaje protokolovateľné	nie
Meracia technika	mechanický
Signalizácia spustenia	haptická
Signalizácia spustenia	akustická
Označenie výrobcu	7400 ESD pre-set, 105 mm
elektrostatická vlastnosť	EGB/ESD
Pevne nastavený krútiaci moment	nie
Druh produktu	Momentový skrutkovač

Služby

Kalibrácia a nastavenie Momentový skrutkovač bez stupnice Maximálny ťahovací moment 0,04-20

020170 0,04-20

