



System na videoinšpekciu EVOcam II s uhlovou LED optikou, Typ: ECO2503



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491896 ECO2503
GTIN	2050001956842
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Digitálny mikroskop Full HD so skvelou kvalitou live videozáznamov na precízne zväčšenie objektov. Rôzne voliteľné širokouhlé a presné objektívy umožňujú zväčšenie až 300× pri konštantnej ostrosti obrazu.

- **Brilantné videosnímky vo Full HD kvalite (1080 p/60 fps).**
- **Veľký rozsah optického zväčšenia 30: 1 s rôznymi možnosťami zväčšenia (až do 300×) a 12-násobným digitálnym zoomom.**
- **Nenáročné ukladanie záznamov voliteľne na externé médium (USB kľúč) alebo voliteľné softvérové riešenie (Vifox). Integrované rozhranie USB3.**
- **Kvalitná optika s modernou digitálnou technológiou.**
- **Rýchle profesionálne zobrazovanie zabezpečí spoľahlivé výsledky.**
- **Integrované 8-bodové kruhové LED svetlo.**
- **Kvalitné varianty statívov na dosiahnutie presnosti a stability.**
- **24-palcový Full HD monitor so vstupom HDMI.**

Stolový statív.

Použitie:

System videoinšpekcie na príjem tovaru, výrobu a vývoj. Veľký, v detailoch presný live obraz pre stacionárne pracoviská a na jeho súčasné sledovanie niekoľkými používateľmi.

Rozsah balenia:

Vrátane Full HD 24-palcového farebného monitora, USB kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Ovládacia konzola EVO Cam II č. 491898, LED presvetlenie, WiFi adaptér a ďalšie objektívy (0,45 x/1,00 x). Posúvací stôl 100 x 100.

Technický opis

Statív	stolový statív
Zväčšenie (x-násobne) pri zvislom pohľade	28 - 151
Zväčšenie (x-násobne) pri priečnom pohľade	19 - 105
Prevádzková vzdialenosť pri zvislom pohľade	56,5 mm
Rozlíšenie jednotlivé záznamy maximálne	1920×1080 px
Rozlíšenie živý obraz maximálne	1920×1080 px
Hmotnosť	23,5 kg
Prevádzková vzdialenosť pri šikmom pohľade	35,5 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	System video kontroly

Príslušenstvo

Ovládacia konzola EVOcam II Typ ECX155	491898 ECX155
--	---------------