



System na videoinspekciu EVOCam II, Typ: ECO2CE1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491895 ECO2CE1
GTIN	2050001956835
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Digitálny mikroskop Full HD so skvelou kvalitou live videozáznamov na precízne zväčšenie objektov. Rôzne voliteľné širokouhlé a presné objektívy umožňujú zväčšenie až 300× pri konštantnej ostrosti obrazu.

- **Brilantné videosnímky vo Full HD kvalite (1080 p/60 fps).**
- **Veľký rozsah optického zväčšenia 30: 1 s rôznymi možnosťami zväčšenia (až do 300×) a 12-násobným digitálnym zoomom.**
- **Nenáročné ukladanie záznamov voliteľne na externé médium (USB kľúč) alebo voliteľné softvérové riešenie (Vifox). Integrované rozhranie USB3.**
- **Kvalitná optika s modernou digitálnou technológiou.**
- **Rýchle profesionálne zobrazovanie zabezpečí spoľahlivé výsledky.**
- **Integrované 8-bodové kruhové LED svetlo.**
- **Kvalitné varianty statívov na dosiahnutie presnosti a stability.**
- **24-palcový Full HD monitor so vstupom HDMI.**

Variabilné klbové rameno.

Použitie:

System videoinspekcie na príjem tovaru, výrobu a vývoj. Veľký, v detailoch presný live obraz pre stacionárne pracoviská a na jeho súčasné sledovanie niekoľkými používateľmi.

Rozsah balenia:

Vrátane Full HD 24-palcového farebného monitora, USB kľúča.
Objektív 0,62×.

Zvláštne príslušenstvo:

Ovládacia konzola EVO Cam II č. 491898, LED presvetlenie, WiFi adaptér a ďalšie objektívy (0,45 ×/1,00 ×). Objektívy (4 dioptrie / 5 dioptrií).

Technický opis

Rozlíšenie živý obraz maximálne	1920×1080 px
Ø objektívu	55 mm
Statív	klbové rameno
Prevádzková vzdialenosť	106 mm
Zväčšenie (x-násobne)	3,1 - 93
Rozlíšenie jednotlivé záznamy maximálne	1920×1080 px
Hmotnosť	10 kg
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	System video kontroly

Príslušenstvo

Ovládacia konzola EVOcam II Typ ECX155	491898 ECX155
--	---------------