



System na videoinspekciu EVOcam II s uhlovou LED optikou, Typ: ECO2504



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491896 ECO2504
GTIN	2050001956859
Trieda položky	49B

Popis

Prevedenie:

Digitálny mikroskop Full HD so skvelou kvalitou live videozáznamov na precízne zväčšenie objektov. Rôzne voliteľné širokouhlé a presné objektívy umožňujú zväčšenie až 300x pri konštantnej ostrosti obrazu.

- **Brilantné videosnímky vo Full HD kvalite (1080 p/60 fps).**
- **Veľký rozsah optického zväčšenia 30: 1 s rôznymi možnosťami zväčšenia (až do 300x) a 12-násobným digitálnym zoomom.**
- **Nenáročné ukladanie záznamov voliteľne na externé médium (USB kľúč) alebo voliteľné softvérové riešenie (Vifox). Integrované rozhranie USB3.**
- **Kvalitná optika s modernou digitálnou technológiou.**
- **Rýchle profesionálne zobrazovanie zabezpečí spoľahlivé výsledky.**
- **Integrované 8-bodové kruhové LED svetlo.**
- **Kvalitné varianty statívov na dosiahnutie presnosti a stability.**
- **24-palcový Full HD monitor so vstupom HDMI.**

Viacosový stĺpcový stojan (bez základnej dosky), zaostrovací modul.

Použitie:

System videoinspekcie na príjem tovaru, výrobu a vývoj. Veľký, v detailoch presný live obraz pre stacionárne pracoviská a na jeho súčasné sledovanie niekoľkými používateľmi.

Rozsah balenia:

Vrátane Full HD 24-palcového farebného monitora, USB kľúča.

Zvláštne príslušenstvo:

Ovládacia konzola EVO Cam II č. 491898, LED presvetlenie, WiFi adaptér a ďalšie objektívy (0,45 x/1,00 x). Základná doska c. 491889.

Technický opis

Statív	Stĺpový statív
Zväčšenie (x-násobne) pri zvislom pohľade	28 - 151
Hmotnosť	35,5 kg
Prevádzková vzdialenosť pri šikmom pohľade	35,5 mm
Rozlíšenie živý obraz maximálne	1920×1080 px
Rozlíšenie jednotlivé záznamy maximálne	1920×1080 px
Zväčšenie (x-násobne) pri priečnom pohľade	19 - 105
Prevádzková vzdialenosť pri zvislom pohľade	56,5 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Systém video kontroly

Príslušenstvo

Ovládacia konzola EVOcam II Typ ECX155	491898 ECX155
Základná doska pre stĺpový statív	491889