



## System na videoinšpekciu EVOCam II, Typ: ECO2502



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	491895 ECO2502
GTIN	2050001956828
Trieda položky	49B

### Popis

#### Prevedenie:

Digitálny mikroskop Full HD so skvelou kvalitou live videozáznamov na precízne zväčšenie objektov. Rôzne voliteľné širokouhlé a presné objektívy umožňujú zväčšenie až 300x pri konštantnej ostrosti obrazu.

- **Brilantné videosnímky vo Full HD kvalite (1080 p/60 fps).**
- **Veľký rozsah optického zväčšenia 30: 1 s rôznymi možnosťami zväčšenia (až do 300x) a 12-násobným digitálnym zoomom.**
- **Nenáročné ukladanie záznamov voliteľne na externé médium (USB kľúč) alebo voliteľné softvérové riešenie (Vifox). Integrované rozhranie USB3.**
- **Kvalitná optika s modernou digitálnou technológiou.**
- **Rýchle profesionálne zobrazovanie zabezpečí spoľahlivé výsledky.**
- **Integrované 8-bodové kruhové LED svetlo.**
- **Kvalitné varianty statívov na dosiahnutie presnosti a stability.**
- **24-palcový Full HD monitor so vstupom HDMI.**

Viacosový stĺpcový stojan (bez základnej dosky), zaostrovací modul.

#### Použitie:

System videoinšpekcie na príjem tovaru, výrobu a vývoj. Veľký, v detailoch presný live obraz pre stacionárne pracoviská a na jeho súčasné sledovanie niekoľkými používateľmi.

#### Rozsah balenia:

Vrátane Full HD 24-palcového farebného monitora, USB kľúča.

Objektív 0,62x.

#### Zvláštne príslušenstvo:

Ovládací konzola EVO Cam II č. 491898, LED osvětlení, WiFi adaptér a další objektivy (0,45 x/1,00 x). Objektivy (4 dioptrie / 5 dioptrií).  
Základní deska c. 491889.

## Technický opis

Statív	Stĺpový statív
Rozlíšenie jednotlivé záznamy maximálne	1920×1080 px
Ø objektivu	55 mm
Rozlíšenie živý obraz maximálne	1920×1080 px
Hmotnosť	35 kg
Prevádzková vzdialenosť	106 mm
Zväčšenie (x-násobne)	3,1 - 93
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	System video kontroly

## Príslušenstvo

Základná doska pre stĺpový statív	491889
Ovládací konzola EVO Cam II Typ ECX155	491898 ECX155