

● INNOVATEST®

Stroj na skúšanie tvrdosti Vickers, Typ: 455**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	495083 455
GTIN	
Trieda položky	49G

Popis**Prevedenie:**

Výber testovacej sily sa selektuje pomocou ovládacieho panela, priebeh testovania je automatický. **Výpočet hodnoty tvrdosti** sa uskutočňuje priamo pomocou elektronického meracieho mikroskopu. 4 objektívy umožňujú až 600-násobné zväčšenie. Modulárna konštrukcia umožňuje následnú demontáž až po plnoautomatický systém. Plnoautomatická revolverová hlava až na 6 polôh (4 objektívy + 2 vnikajúce telesá).

Norma:

EN ISO 6507, EN ISO 6506, EN ISO 4545 und ASTM E-384.

Rozsah balenia:

Základné vybavenie pripravené na prevádzku: diamantová pyramída 136° vrátane ASTM. skúšobný certifikát ISO a prepravný obal.

Objektívy 10- a 20-násobné, rovinný stôl s priemerom 60 mm.

Upozornenie:

Dodávka sa účtuje samostatne. Kalibrácia DAkkS možná voliteľne na mieste inštalácie. Na vyžiadanie možná verzia s integrovaným PC a ďalšími časťami príslušenstva a prístrojmi na skúšanie tvrdosti.

Technický opis

Rozhranie	USB
Hmotnosť	80 kg
Šírka	323 mm
Odčítanie	0,1 HV
Ukazovateľ	6,5-palcový farebný HD dotykový displej
maximálna šírka vzorky	170 mm
Obsluha	s motorom
Kontrolný proces	Vickers-Makro/Knoop
Zásobovanie prúdom	220-240V/50Hz
maximálna výška vzorky	210 mm
Hlavná záťaž Skúšobná sila	0,2 - 31,25 kg
Dĺžka	544 mm
Výška	733 mm
integrovaná tlačiareň	áno
Ukazovateľ hodnoty tvrdosti	5 digits
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
integrovaný elektronický merací mikroskop	áno
Zväčšenie až (x-násobne)	600
Počet Objektov	4
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Analógový prístroj na meranie tvrdosť