

● INNOVATEST®

Stroj na skúšanie tvrdosti Rockwell FENIX, Typ: 200AR**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	495071 200AR
GTIN	2050001957252
Trieda položky	49G

Popis**Prevedenie:**

Prístroj na skúšanie tvrdosti Rockwell s veľmi dobrou presnosťou. Pevný rám zariadenia aj pre drsné dielenské použitie. Aplikácia skúšobného zataženia pomocou systému zatažovania závaží. Nie je potrebné žiadne napájanie elektrickým prúdom.

Norma:

DIN EN ISO 6508 a ASTM E-18

Rozsah balenia:

Základná výbava pripravená na prevádzku: Rockwellov kužel 120°, úložný stôl rovný $\varnothing = 60$ mm. Vrátane prepravného balenia.

Upozornenie:

Dodávka sa účtuje samostatne. Kalibrácia DAkKS možná voliteľne na mieste inštalácie.

Technický opis

Predpätie Skúšobná sila	10 kg
Šírka	270 mm
Zásobovanie prúdom	100 – 240 V/50-60 Hz/3A
Hmotnosť	122 kg

Odčítanie	1 HR
Hlavná záťaž Skúšobná sila	60, 100, 150 kg
Ukazovateľ	analogové číselníkové meradlo
maximálna výška vzorky	260 mm
Stupnica Rockwell	A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V
Dĺžka	550 mm
Kontrolný proces	Rockwell
maximálna šírka vzorky	150 mm
Obsluha	rucné
Výška	765 mm
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Kalibrácia	Cena na vyžiadanie
Druh produktu	Analógový prístroj na meranie tvrdosť