



Klzné kladivo, Rázová hmotnosť: 5kg



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 882050 5 |
| GTIN | 4021176111204 |
| Trieda položky | 83U |

Popis

Prevedenie:

Robustný vyťahovač (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovaným klzným kladivom.

Výhoda:

Veľmi vhodné pre nižšie ležiace konštrukčné diely.

Použitie:

Na vyťahovanie guľôčkových ložísk v kombinácii s vnútornými vyťahovačmi (č. 882600), prostredníctvom špeciálnych adaptácií veľmi všestranné použitie aj pre iné komponenty. Komponenty sa odoberajú silnými údermi posuvného kladiva.

Rozsah balenia:

Vnútorný vyťahovák s príslušnými adaptérmi pre rozličné vnútorné vyťahováky.

Upozornenie:

Dodatocné závažia na naskrutkovanie, ktoré sú k dispozícii ako doplnok, zvýšia silu nárazu.

Technický opis

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Adaptér pre vnútorný sťahovák | G3/4×G1/2 |
| Rázová hmotnosť | 5 kg |

| | |
|------------------|---------------|
| Rázová dráha | 340 mm |
| Celková hmotnost | 6,5 kg |
| Druh produktu | Klzné kladivo |