



Súprava vyťahovákov kolíkov a guľôčkových ložísk



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	882020
GTIN	4021176507779
Trieda položky	83U

Popis

Prevedenie:

Robustný vyťahovač (pozinkovaný) s ergonomicky tvarovaným klzným kladivom.

Použitie:

Na sťahovanie a vyťahovanie dielov s vnútorným závitom (kužeľové alebo kolíkové čapy) alebo guľôčkových ložísk. V spojení so zodpovedajúcim adaptérom alebo vnútorným vyťahovačom sa vyťahovaná časť odtrhne silnými údermi závesného kladiva.

Rozsah balenia:

Vyťahovače kolíkov a guľôčkových ložísk v plastovom kufříku (370 × 320 × 75 mm) s 10 závitovými vložkami (M3 - M18), 2 spojovacími adaptéromi pre vnútorné vyťahovače a 5 vnútornými vyťahovačmi (Ø 6 - 19 mm).

Technický opis

Rázová hmotnosť	0,9 kg
Vnútorný sťahovák pre Ø	6 – 10; 8 – 12; 10 – 14; 12 – 16; 14 – 19 mm
Adaptér pre vnútorný sťahovák	M7×M12; M10×M12

Rázová dráha	150 mm
vhodné pre závit	M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12; M14; M16; M18
Druh produktu	Vyťahovač kolíkov