



## Súprava na zabudovanie ložísk v plastovom kufříku



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	884000
GTIN	2050001004338
Trieda položky	86H

### Popis

#### Prevedenie:

Ľahké, ale veľmi robustné hliníkové nárazové puzdrá v kombinácii s 33 extrémne nárazuvzdornými nárazovými krúžkami na ložiská s vonkajším priemerom 26 - 110 mm alebo vnútorným priemerom 10 - 50 mm.

Kladivo s nylonovými vložkami bez spätného nárazu.

Dodáva sa v plastovom puzdre.

#### Rýchly prehľad:

- **Pre montáž ložísk na hriadeľ, puzdro alebo hriadeľ a puzdro súčasne.**
- **Vnútorné a vonkajšie priemery nárazových krúžkov sú presne prispôsobené rozmerom valivých ložísk.**
- **Extrémne odolný materiál pre dlhú životnosť nárazových krúžkov a nárazových puzdiel.**
- **Nárazové krúžky sa lisujú na nárazové puzdrá, takže nie je možné nezávislé uvoľnenie nárazových krúžkov.**
- **Vhodné aj pre montáž objímok, tesnení, remeníc atď.**
- **Vhodné pre 222 rôznych veľkostí valivých ložísk.**
- **simatool Fitting Tool FT-P je ideálnym doplnkom pre prácu s lismi a montážnymi silami do 5 ton.**
- **Rýchla, presná a bezpečná montáž ložísk a tesnení.**
- **Nárazové krúžky sú jasne označené pre rýchly a jednoduchý výber.**
- **Všetky komponenty z puzdra sú k dispozícii ako náhradné diely.**

- **Valivé ložiská majú vďaka správnej inštalácii výrazne dlhšiu životnosť.**
- **Vďaka špeciálnemu DC adaptéru FT-P je možné C-krúžky simatool FT 33 použiť aj na lisoch.**

**Použitie:**

Rýchla, presná a bezpečná montáž (valčekových) ložísk **vďaka rovnomernému prenosu sily** na ložiská. Vhodné aj na montáž puzdier, tesniacich krúžkov a remeníc.

**Obsah:**

3 narážacie puzdrá, Ø 25; 40; 60 mm.

- 1 Súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 10 mm (vonkajší Ø 26; 30; 35 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 12 mm (vonkajší Ø 28; 32; 37 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 15 mm (vonkajší Ø 32; 35; 42 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 17 mm (vonkajší Ø 35; 40; 47 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 20 mm (vonkajší Ø 42; 47; 52 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 25 mm (vonkajší Ø 47; 52; 62 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 30 mm (vonkajší Ø 55; 62; 72 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 35 mm (vonkajší Ø 62; 72; 80 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 40 mm (vonkajší Ø 68; 80; 90 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 45 mm (vonkajší Ø 75; 85; 100 mm)
- 1 súprava narážacích krúžkov s vnútorným Ø 50 mm (vonkajší Ø 80; 90; 110 mm).

**Náhradný diel:**

Náhradné narážacie krúžky č. 884005.

---

**Technický opis**

Druh produktu	Nárazové puzdro
---------------	-----------------

---

**Príslušenstvo**

Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A10/26	884005 A10/26
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A10/30	884005 A10/30
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A10/35	884005 A10/35
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A12/28	884005 A12/28
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A12/32	884005 A12/32
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A12/37	884005 A12/37
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A15/32	884005 A15/32
Náhradný nárazový krúžok Vnútorný/vonkajší Ø A15/35	884005 A15/35

Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø A15/42	884005 A15/42
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø A17/35	884005 A17/35
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø A17/40	884005 A17/40
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø A17/47	884005 A17/47
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B20/42	884005 B20/42
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B20/47	884005 B20/47
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B20/52	884005 B20/52
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B25/47	884005 B25/47
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B25/52	884005 B25/52
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B25/62	884005 B25/62
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B30/55	884005 B30/55
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B30/62	884005 B30/62
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø B30/72	884005 B30/72
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C35/62	884005 C35/62
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C35/72	884005 C35/72
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C35/80	884005 C35/80
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C40/68	884005 C40/68
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C40/80	884005 C40/80
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C40/90	884005 C40/90
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C45/75	884005 C45/75
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C45/85	884005 C45/85
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C45/100	884005 C45/100
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C50/80	884005 C50/80
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C50/90	884005 C50/90
Náhradný nárazový krúžok Vnútorový/vonkajší Ø C50/110	884005 C50/110